



Clé polygonale double, droite, phosphaté, Ouverture: 24X27 mm



Données de commande

N° commande	617900 24X27
GTIN	4045197385789
Classe d'article	62A

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

HOLEX – Avec corps ovale.

Norme:

DIN 837 B / ISO 3318

Matière(s):

HOLEX – Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

Longueur de clé L: 258 mm

Ø bague maximal D₁ max: 35 mm

Ø bague maximal D₂ max: 38,5 mm

Hauteur de bague maximale h_{1 max}: 11 mm

Description technique

Ouverture de clé 1	24 mm
Ouverture de clé 2	27 mm
Ø bague maximal D ₂ max	38,5 mm
Hauteur de bague maximale h _{1 max}	11 mm
Ø bague maximal D ₁ max	35 mm
Longueur de clé L	258 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	0 degré
Procédé de fabrication	forgé

Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	phosphatée
Attribut des noms de produit	phosphaté
Type de produit	Clés