



Clé polygonale double, droite, phosphaté, Ouverture: 16X17 mm



Données de commande

N° commande	617900 16X17
GTIN	4045197385710
Classe d'article	62A

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

HOLEX – Avec corps ovale.

Norme:

DIN 837 B / ISO 3318

Matière(s):

HOLEX – Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

Longueur de clé L: 169 mm

Ø bague maximal D₁ max: 24,5 mm

Ø bague maximal D₂ max: 25,5 mm

Hauteur de bague maximale h_{1 max}: 8 mm

Description technique

Ø bague maximal D ₁ max	24,5 mm
Longueur de clé L	169 mm
Ouverture de clé 2	17 mm
Ouverture de clé 1	16 mm
Hauteur de bague maximale h _{1 max}	8 mm
Ø bague maximal D ₂ max	25,5 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	0 degré
Procédé de fabrication	forgé

Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	phosphatée
Attribut des noms de produit	phosphaté
Type de produit	Clés