



Clé polygonale double, droite, phosphaté, Ouverture: 16X18 mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 617900 16X18 |
| GTIN | 4045197385727 |
| Classe d'article | 62A |

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

HOLEX – Avec corps ovale.

Norme:

DIN 837 B / ISO 3318

Matière(s):

HOLEX – Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

Longueur de clé L: 169 mm

Ø bague maximal D₁ max: 24,5 mm

Ø bague maximal D₂ max: 25,5 mm

Hauteur de bague maximale h_{1 max}: 7,8 mm

Description technique

| | |
|----------------------------------------------|----------|
| Hauteur de bague maximale h _{1 max} | 7,8 mm |
| Longueur de clé L | 169 mm |
| Ø bague maximal D ₁ max | 24,5 mm |
| Ø bague maximal D ₂ max | 25,5 mm |
| Ouverture de clé 2 | 18 mm |
| Ouverture de clé 1 | 16 mm |
| Dim. ouvertures de clés | métrique |
| Position de l'œil | 0 degré |
| Procédé de fabrication | forgé |

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Matériau | Acier au chrome-vanadium |
| Surface | phosphatée |
| Attribut des noms de produit | phosphaté |
| Type de produit | Clés |