

**Combinaison de protection type 5/6 Tyvek® 500HV, orange, Taille unisexe: M****Données de commande**

N° commande	098312 M
GTIN	5450208013541
Classe d'article	09T

Description**Exécution:**

Tyvek® 500HV, type 5/6, modèle 125. **Combinaison High Vis.** Orange fluorescent avec bandes réfléchissantes gris argenté pour une visibilité parfaite jour et nuit. Col droit, élastiques aux manches et pieds ainsi qu'élastique collé dans le dos. Soufflet ample pour assurer la liberté de mouvement. Matière perméable à l'air et à la vapeur d'eau tout en repoussant les liquides et brouillards aqueux. Offre une très bonne protection contre les particules fines et les fibres. Ne peluchant quasiment pas et à traitement antistatique sur l'intérieur.

Combinaison de protection (catégorie PSA III).

Norme:

- EN ISO 13982-1 Typ 5
- EN 13034 Typ 6
- EN 14126
- EN 1073-2
- EN 1149-5
- EN 20471, Klasse 3

Norme: EN 14126

Description technique

Série	Tyvek®
Taille unisexe	M
Sexe	Unisexe
Vêtements suivant	DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques
Couleur	orange
Norme	EN 13034
Norme	EN ISO 20471
Norme	EN 1073-2
Norme	EN 13982-1
Norme	EN 14126
Type de produit	Combinaison de protection chimique