



## Clé polygonale double, faiblement contre-coudée, Ouverture: 10X11mm



### Données de commande

N° commande	616500 10X11
GTIN	4018754021673
Classe d'article	63A

### Description

**Exécution:**

Forgée. Avec ouvertures à tolérances serrées. Bagues fines et plates pour une utilisation dans des endroits confinés. Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force. Têtes faiblement contre-coudées aux deux extrémités. Avec profil **AS-Drive**.

**Norme:**

**DIN 897 / ISO 3318**

**Matière(s):**

Acier au chrome Alloy-Steel; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage; finition polie / chants arrondis.

### Description technique

Ouverture de clé 1	10 mm
Ouverture de clé 2	11 mm
Longueur de clé L	188 mm
Hauteur de bague maximale $h_{1 \max}$	9,5 mm
Ø bague maximal $D_1 \max$	14,6 mm
Ø bague maximal $D_2 \max$	15,9 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome
Surface	chromé sur nickel

Type de produit

Clés