



Salopette multinorme, bleu marine / jaune, Taille de confection DE: 48



Données de commande

N° commande	091709 48
GTIN	7330509501511
Classe d'article	04T

Description

Exécution:

Vêtements multinormes innovants au design moderne. Haut facteur de protection et très agréables à porter. Grâce à des coupes modernes, des matières de qualité et une bonne finition, ils sont bien acceptés et présentent une longue durée de vie.

Salopette multinormes à bretelles réglables. Très agréable à porter grâce aux bretelles élastiques.

- **Poche sur jambe avec soufflet et poche de cuisse.**
- **Poches de poitrine à rabat et compartiment intégré pour crayons.**
- **Les protège-genoux peuvent être insérés à deux hauteurs différentes.**

Norme:

- **EN 1149-3.**
- **EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1.**
- **EN 61482-1-2, Klasse 1.**
- **EN ISO 20471, Klasse 2.**
- **EN 11611, Klasse 1.**
- **EN 14404.**

Remarque(s):

Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande.

Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.

Description technique

Taille de confection DE	48
Taille US	M
Taille UK	M
Taille FR	42
Taille IT	C48
Taille SE	C50
Taille ES	C48
Taille NL	C48
Sexe	Homme
Série	Vêtements multinormes Blakläder
Composition du tissu	1% de fibre spéciale
Composition du tissu	75% coton
Composition du tissu	24 % polyester
Grammage du matériau / densité du tissu	350 g/m ²
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
Lavage	Couleur 60 °C
Séchage	Séchage en douceur (basse température)
Repassage	Moyennement chaud, max. 150 °C
Vêtements suivant	DIN EN ISO 11611 Protection lors du soudage
Vêtements suivant	DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques
Vêtements suivant	DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur
Couleur	bleu marine / jaune
Norme	EN 61482-1-2
Norme	EN ISO 20471

Norme	EN 14404
Type de produit	Salopettes de signalisation