



Clé polygonale double, droite, phosphaté, Ouverture: 8X9 mm



Données de commande

N° commande	617900 8X9
GTIN	4045197385666
Classe d'article	62A

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

HOLEX – Avec corps ovale.

Norme:

DIN 837 B / ISO 3318

Matière(s):

HOLEX – Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

Longueur de clé L: 115 mm

Ø bague maximal D₁ max: 13,5 mm

Ø bague maximal D₂ max: 15 mm

Hauteur de bague maximale h_{1 max}: 5,5 mm

Description technique

Hauteur de bague maximale h _{1 max}	5,5 mm
Ouverture de clé 2	9 mm
Longueur de clé L	115 mm
Ø bague maximal D ₂ max	15 mm
Ø bague maximal D ₁ max	13,5 mm
Ouverture de clé 1	8 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	0 degré
Procédé de fabrication	forgé

Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	phosphatée
Attribut des noms de produit	phosphaté
Type de produit	Clés