




## Douille tournevis 6 pans avec tenon de guidage, 1/2 pouce, Hexagonal: 10mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 643400 10     |
| GTIN             | 4018754006502 |
| Classe d'article | 63A           |

### Description

**Exécution:**

Fabrication de qualité en deux parties. Corps trempé de façon à transmettre et à recevoir efficacement l'énergie d'entraînement. Carré femelle à tolérances étroites pour une prise sûre et ferme sur le manche universel. Carré femelle suivant **DIN 3120**.

**Utilisation:**

Pour vis Ribe-CS suivant DIN 6912.

**Matière(s):**

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage. Embout en acier traité de dureté particulièrement élevée, non revêtu.

### Description technique

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Longueur              | 60 mm                             |
| Ø côté entraînement   | 22,7 mm                           |
| Hexagonal             | 10 mm                             |
| Carré d'entraînement  | 1/2 pouce                         |
| Profil d'entraînement | Clé mâle coudée 6 pans avec tenon |
| Type de produit       | Douille                           |