

ELTEN**Chaussures basses, grises VINTAGE Low ESD, S3, Pointure EU: 46****Données de commande**

N° commande	092230 46
GTIN	4030839220405
Classe d'article	09P

Description**Exécution:**

Chaussures de sécurité modernes, style Vintage.

- **Tige en cuir de vachette robuste.**
- **Doublure en tissu respirant BIOACTIVE pour une bonne gestion climatique.**
- **Languette rembourrée.**
- **Semelle intérieure entière ESD PRO grey.**
- **Semelle TPU/PU L10, antidérapante.**
- **Équipement ESD.**

Chaussures de sécurité avec doublure intérieure bioactive Particulièrement **douce pour la peau et anti-odeurs**. Lacets supplémentaires fournis (gris).

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Livraison:

Avec lacets supplémentaires de couleur grise.

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 37 – 48.

Description technique

Matière doublure intérieure

Doublure intérieure
en tissu respirante

Résistance à la pénétration	Tissu
Couleur	gris
Antidérapant	oui
Fermeture	Lacet
Classe de protection	S3
contre la pénétration d'eau et l'absorption d'eau	oui
Tige	Croûte de cuir
Semelle résistante à l'huile et à l'essence	oui
Type de chaussure	Chaussures basses
Matériau coque de protection	Acier
Absorption d'énergie par le talon	oui
antistatique	oui
convient aux semelles intérieures orthopédiques	oui
Pointure UE	46
Étanchéité à l'eau de l'ensemble du pied	oui
Matériau semelle extérieure	TPU / PU
Norme	Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
Série	VINTAGE
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chaussures basses de sécurité