

LENOX **Scie-cloche en carbure rapporté, Diamètre: 19 mm****Données de commande**

N° commande	589060 19
GTIN	082472302127
Classe d'article	58Z

Description**Exécution:**

Dents en carbure rapporté offrant une longue durée de vie.

Utilisation:

Pour le sciage de **plastiques renforcés de fibres (PRFC / PRFV)**, plaques de plâtre, béton, matériaux sandwich, bois dur. **Denture variable 3/4 dents par pouce**, profondeur de coupe maximale pour toutes les dimensions: **38 mm**. Des coups et des chocs sur les arêtes en carbure peuvent provoquer des éclats.

Remarque(s):

Des scies cloches diamant pour découper le verre, le carrelage, la céramique, etc. sont disponibles sur demande.

Description technique

Diamètre	19 mm
Type de produit	Scies cloche

Accessoires

Foret à centrer, carbure rapporté Type 6KT	589432 6KT
Mandrin d'entraînement à changement rapide Type 30	589314 30
Foret à centrer HSS Type 6KT	589430 6KT
Mandrin d'entraînement Type 30	589310 30