

LENOX **Scie-cloche en carbure rapporté, Diamètre: 25 mm****Données de commande**

N° commande	589060 25
GTIN	082472302165
Classe d'article	58Z

Description**Exécution:**

Dents en carbure rapporté offrant une longue durée de vie.

Utilisation:

Pour le sciage de **plastiques renforcés de fibres (PRFC / PRFV)**, plaques de plâtre, béton, matériaux sandwich, bois dur. **Denture variable 3/4 dents par pouce**, profondeur de coupe maximale pour toutes les dimensions: **38 mm**. Des coups et des chocs sur les arêtes en carbure peuvent provoquer des éclats.

Remarque(s):

Des scies cloches diamant pour découper le verre, le carrelage, la céramique, etc. sont disponibles sur demande.

Description technique

Diamètre	25 mm
Type de produit	Scies cloche

Accessoires

Mandrin d'entraînement Type 30	589310 30
Mandrin d'entraînement à changement rapide Type 30	589314 30
Foret à centrer HSS Type 6KT	589430 6KT
Foret à centrer, carbure rapporté Type 6KT	589432 6KT