



Clé polygonale à frapper, droite, Ouverture: 70mm



Données de commande

N° commande	619000 70
GTIN	4018754023264
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Forgées, avec corps profilé court, solide et extrémité à frapper renforcée. Œil extrêmement mince, ouverture à tolérances serrées pour travaux de vissage dans des endroits difficilement accessibles. Aucun blocage de la clé, l'œil étant plus haut que les écrous normalisés. Plus résistantes que n'importe quelle vis.

Matière(s):

Acier au chrome, laqué vert.

Description technique

Longueur de clé L	355 mm
Hauteur de bague h	48 mm
Ø bague D	97 mm
Ouverture	70 mm
Norme	DIN 7444
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome Alloy
Surface	laqué vert
Type de produit	Clés

