



Clé polygonale double, droite, chromé, Ouverture: 30X34mm



Données de commande

N° commande	617950 30X34
GTIN	4045197463890
Classe d'article	62A

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

HOLEX – Avec corps ovale.

Norme:

DIN 837 B / ISO 3318

Matière(s):

HOLEX – Acier au chrome-vanadium, chromé.

Description technique

Hauteur de bague maximale $h_{1 \max}$	13,8 mm
Ouverture de clé 1	30 mm
Ouverture de clé 2	34 mm
Ø bague maximal $D_1 \max$	43 mm
Ø bague maximal $D_2 \max$	48,5 mm
Longueur de clé L	328 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	0 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromées

Attribut des noms de produit	chromé
Type de produit	Clés