

Garant
Assortiment de scies cloches, Type: 19-68

Données de commande

N° commande	589710 19-68
GTIN	4045197158765
Classe d'article	51S

Description
Exécution:

Jeu de scies cloches bimétal avec diamètres courants. Denture variable HSS pour un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie.

Avec logement en mousse rigide adapté pour un maintien sûr et un prélèvement aisé de la scie cloche. Boîte empilable.

Livraison:

Coffret en plastique antichocs contenant des scies cloches bimétal, des mandrins d'entraînement et des forets à centrer.

Description technique

Ø scies cloches	19; 22; 29; 38; 44; 68 mm
Nombre de mandrins d'entraînement	2
Nombre de pièces	12
Nombre de forets à centrer	4
Type de produit	Scies cloche

Accessoires

Scie cloche bimétal Diamètre 22 mm	589010 22
Scie cloche bimétal Diamètre 19 mm	589010 19
Scie cloche bimétal Diamètre 68 mm	589010 68
Scie cloche bimétal Diamètre 44 mm	589010 44
Boîte Type 23-2	630320 23-2
Scie cloche bimétal Diamètre 38 mm	589010 38
Scie cloche bimétal Diamètre 29 mm	589010 29
GARANT FORET A CENTRER HSS Type 6KT	589428 6KT
Mandrins d'entraînement Type 210S	589305 210S
Mandrins d'entraînement Type 30	589305 30