



Clé polygonale double, droite, chromé, Ouverture: 18X19mm



Données de commande

N° commande	617950 18X19
GTIN	4045197441928
Classe d'article	62A

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

HOLEX – Avec corps ovale.

Norme:

DIN 837 B / ISO 3318

Matière(s):

HOLEX – Acier au chrome-vanadium, chromé.

Description technique

Ø bague maximal D_1 max	26,5 mm
Longueur de clé L	184 mm
Ouverture de clé 2	19 mm
Ouverture de clé 1	18 mm
Hauteur de bague maximale $h_{1\max}$	9 mm
Ø bague maximal D_2 max	27,6 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	0 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromées

Attribut des noms de produit

chromé

Type de produit

Clés