

uvex**Chaussures basses, gris/rose uvex 1 ladies, S1, Pointure UE: 43**

Données de commande

N° commande	092721 43
GTIN	4031101566085
Classe d'article	04V

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité pour femmes uvex 1, particulièrement légères et souples, **amorties à l'avant du pied et au niveau du talon**. 100 % sans métal. Convient aux personnes allergiques au chrome.

- **Tige en microvelours.**
- **Doublure Distance-Mesh.**
- **Tige construite pratiquement sans coutures pour éviter les points de pression.**
- **Semelle intérieure confort amovible, antistatique.**
- **Semelle extérieure PU et zones TPU, couleur gris-rose.**
- **Equipement ESD.**

Chaussures de sécurité à double fermeture auto-agrippante et grandes perforations d'aération.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 36 – 41, livrables dans les pointures UE 35 – 43.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S1

Matériau coque de protection: Composite

Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

Description technique

Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Matériau coque de protection	Composite
Classe de protection	S1
Pointure UE	43
Série	uvex 1
Sexe	Dame
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Sandales de sécurité