

uvex**Chaussures basses, gris/rose uvex 1 ladies, S2, Pointure UE: 43**

Données de commande

N° commande	092723 43
GTIN	4031101566443
Classe d'article	04V

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité pour femmes uvex 1, particulièrement légères et souples, **amorties à l'avant du pied et au niveau du talon**. 100 % sans métal. Convient aux personnes allergiques au chrome.

- **Tige en microvelours.**
- **Doublure Distance-Mesh.**
- **Tige construite pratiquement sans coutures pour éviter les points de pression.**
- **Semelle intérieure confort amovible, antistatique.**
- **Semelle extérieure PU et zones TPU, couleur gris-rose.**
- **Equipement ESD.**

Chaussures de sécurité à lacets élastiques et blocage rapide.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 36 – 41, livrables dans les pointures UE 35 – 43.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S2

Matériau coque de protection: Composite

Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

Description technique

Pointure UE	43
Matériau coque de protection	Composite
Classe de protection	S2
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Série	uvex 1
Sexe	Dame
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chaussures basses de sécurité