

**uvex****Chaussures basses, gris/rose uvex 1 ladies, S2, Pointure UE: 41**

## Données de commande

N° commande	092723 41
GTIN	4031101558363
Classe d'article	04V

## Description

### Exécution:

Chaussures de sécurité pour femmes uvex 1, particulièrement légères et souples, **amorties à l'avant du pied et au niveau du talon**. 100 % sans métal. Convient aux personnes allergiques au chrome.

- **Tige en microvelours.**
- **Doublure Distance-Mesh.**
- **Tige construite pratiquement sans coutures pour éviter les points de pression.**
- **Semelle intérieure confort amovible, antistatique.**
- **Semelle extérieure PU et zones TPU, couleur gris-rose.**
- **Equipement ESD.**

Chaussures de sécurité à lacets élastiques et blocage rapide.

### Norme:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

### Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 36 – 41, livrables dans les pointures UE 35 – 43.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S2

Matériau coque de protection: Composite

Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

## Description technique

Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Classe de protection	S2
Matériau coque de protection	Composite
Pointure UE	41
Série	uvex 1
Sexe	Dame
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chaussures basses de sécurité