

uvex**Chaussures basses, gris/rose uvex 1 ladies, S1, Pointure UE: 42**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 092721 42 |
| GTIN | 4031101566078 |
| Classe d'article | 04V |

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité pour femmes uvex 1, particulièrement légères et souples, **amorties à l'avant du pied et au niveau du talon**. 100 % sans métal. Convient aux personnes allergiques au chrome.

- **Tige en microvelours.**
- **Doublure Distance-Mesh.**
- **Tige construite pratiquement sans coutures pour éviter les points de pression.**
- **Semelle intérieure confort amovible, antistatique.**
- **Semelle extérieure PU et zones TPU, couleur gris-rose.**
- **Equipement ESD.**

Chaussures de sécurité à double fermeture auto-agrippante et grandes perforations d'aération.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 36 – 41, livrables dans les pointures UE 35 – 43.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S1

Matériau coque de protection: Composite

Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

Description technique

| | |
|------------------------------|---|
| Classe de protection | S1 |
| Pointure UE | 42 |
| Matériau coque de protection | Composite |
| Norme | Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191 |
| Série | uvex 1 |
| Sexe | Dame |
| Propriété électrostatique | ZED/ESD |
| Type de produit | Sandales de sécurité |