

Garant**Assortiment de scies cloches, Type: 16-76****Données de commande**

N° commande	589710 16-76
GTIN	4045197158772
Classe d'article	51S

Description**Exécution:**

Jeu de scies cloches bimétal avec diamètres courants. Denture variable HSS pour un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie.

Avec logement en mousse rigide adapté pour un maintien sûr et un prélèvement aisé de la scie cloche. Boîte empilable.

Livraison:

Coffret en plastique antichocs contenant des scies cloches bimétal, des mandrins d'entraînement et des forets à centrer.

Description technique

Ø scies cloches	16; 19; 22; 25; 29; 32; 35; 38; 44; 51; 68; 76 mm
Nombre de mandrins d'entraînement	2
Nombre de forets à centrer	5
Nombre de pièces	19
Type de produit	Scies cloche

Accessoires

Boîte Type 4-2	630310 4-2
Scie cloche bimétal Diamètre 51 mm	589010 51
Scie cloche bimétal Diamètre 29 mm	589010 29
Scie cloche bimétal Diamètre 76 mm	589010 76
Scie cloche bimétal Diamètre 68 mm	589010 68
Scie cloche bimétal Diamètre 25 mm	589010 25
Scie cloche bimétal Diamètre 35 mm	589010 35
Scie cloche bimétal Diamètre 22 mm	589010 22
Scie cloche bimétal Diamètre 38 mm	589010 38
Scie cloche bimétal Diamètre 32 mm	589010 32
Scie cloche bimétal Diamètre 19 mm	589010 19
Scie cloche bimétal Diamètre 16 mm	589010 16
Scie cloche bimétal Diamètre 44 mm	589010 44
GARANT FORET A CENTRER HSS Type 6KT	589428 6KT
Mandrins d'entraînement Type 210S	589305 210S
Mandrins d'entraînement Type 30	589305 30