

**LENOX** **Scie-cloche en carbure rapporté, Diamètre: 105 mm****Données de commande**

N° commande	589060 105
GTIN	082472302660
Classe d'article	58Z

**Description****Exécution:**

**Dents en carbure rapporté** offrant une longue durée de vie.

**Utilisation:**

Pour le sciage de **plastiques renforcés de fibres (PRFC / PRFV)**, plaques de plâtre, béton, matériaux sandwich, bois dur. **Denture variable 3/4 dents par pouce**, profondeur de coupe maximale pour toutes les dimensions: **38 mm**. Des coups et des chocs sur les arêtes en carbure peuvent provoquer des éclats.

**Remarque(s):**

Des scies cloches diamant pour découper le verre, le carrelage, la céramique, etc. sont disponibles sur demande.

**Description technique**

Diamètre	105 mm
Type de produit	Scies cloche

## Accessoires

Foret à centrer HSS Type 6KT	589430 6KT
Mandrin d'entraînement Type 210L	589310 210L
Foret à centrer, carbure rapporté Type 6KT	589432 6KT
Mandrin d'entraînement Type 210S	589310 210S
Mandrin d'entraînement à changement rapide Type 210S	589314 210S