



Clé polygonale à frapper, droite, Ouverture: 85mm



Données de commande

N° commande	619000 85
GTIN	4018754023318
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Forgées, avec corps profilé court, solide et extrémité à frapper renforcée. Œil extrêmement mince, ouverture à tolérances serrées pour travaux de vissage dans des endroits difficilement accessibles. Aucun blocage de la clé, l'œil étant plus haut que les écrous normalisés. Plus résistantes que n'importe quelle vis.

Matière(s):

Acier au chrome, laqué vert.

Description technique

Ouverture	85 mm
Hauteur de bague h	57 mm
Longueur de clé L	440 mm
Ø bague D	117 mm
Norme	DIN 7444
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome Alloy
Surface	laqué vert
Type de produit	Clés

