

ELTEN**Chaussures hautes, grises VINTAGE Mid ESD, S3, Pointure EU: 46****Données de commande**

N° commande	092231 46
GTIN	4030839220603
Classe d'article	09P

Description**Exécution:**

Chaussures de sécurité modernes, style Vintage.

- **Tige en cuir de vachette robuste.**
- **Doublure en tissu respirant BIOACTIVE pour une bonne gestion climatique.**
- **Languette rembourrée.**
- **Semelle intérieure entière ESD PRO grey.**
- **Semelle TPU/PU L10, antidérapante.**
- **Équipement ESD.**

Chaussures de sécurité avec doublure intérieure bioactive Particulièrement **douce pour la peau et anti-odeurs**. Lacets supplémentaires fournis (gris).

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Livraison:

Avec lacets supplémentaires de couleur grise.

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 37 – 48.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S3

Matériau coque de protection: Acier

Résistance à la pénétration: Tissu

Norme: Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191

Description technique

Modèles exempts de métal et de cuir	non
Absorption d'énergie par le talon	oui
Matière doublure intérieure	Doublure intérieure en tissu respirante
Pointure UE	46
convient aux semelles intérieures orthopédiques	oui
Résistance à la pénétration	Tissu
Classe de protection	S3
antistatique	oui
Tige	Croûte de cuir
Norme	Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
Matériau coque de protection	Acier
Type de chaussure	Chaussures hautes
Étanchéité à l'eau de l'ensemble du pied	oui
Matériau semelle extérieure	TPU/PU
contre la pénétration d'eau et l'absorption d'eau	oui
Couleur	gris
Fermeture	Lacet
Semelle résistante à l'huile et à l'essence	oui
Série	VINTAGE
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Bottes de sécurité

