

Garant GRIDLINE

**Lampe à LED pour servante d'atelier Sans colonne de support, Type: 20****Données de commande**

N° commande	914870 20
GTIN	4045197893734
Classe d'article	9GT

**Description****Exécution:**

Unité d'éclairage complète avec lampe, câble de raccordement et bras de support à fixer sur les colonnes de support de servantes d'atelier et établis mobiles. Un bras support avec traversée pour faire passer le câble dans les colonnes de support. Technologie à LED sans entretien, avec longue durée de vie. L'ampoule écoénergétique procure une lumière extrêmement homogène, sans reflets et sans scintillement, d'un blanc neutre présentant une température de 4000 K. La lampe intègre des ampoules à LED. Les ampoules de la lampe ne peuvent pas être remplacées.

**Adapté(s) pour:**

Panneaux perforés 914851; 914852 (ne conviennent pas aux réf. 222 et 444).

**Livraison:**

Lampe à LED avec bloc d'alimentation, avec fiche Wieland pour raccordement à un dérouleur de câble, 2 bras de support.

**Remarque(s):**

Commander également le dérouleur de câble 914890 réf. DE pour le raccordement électrique.

**Description technique**

Largeur corps de lampe	123 mm
Longueur corps de lampe	625 mm
Flux lumineux	1700 lm

Puissance absorbée	20 W
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Hauteur corps de lampe	33 mm
Porte-à-faux bras de support	350 mm
Zone ATEX	aucune
Tension nominale	250 V
Type de fiche, entrée	Système d'emboîtement GST
Type de produit	Plafonnier