



## Clé polygonale demi-lune, Ouverture: 14X17mm



### Données de commande

N° commande	618000 14X17
GTIN	4018754022069
Classe d'article	63A

### Description

#### Exécution:

Clés polygonales forgées par estampage en forme de demi-lune. Ouvertures à tolérances serrées. Corps profilé en double T résistant à la torsion. Avec profil **AS-Drive**.

#### Utilisation:

Spécialement pour travaux sur bloc moteur, par exemple montage de carburateurs, alternateurs, etc. et dans les endroits où vis et écrous sont difficilement accessibles avec des clés polygonales standards.

#### Matière(s):

Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage; finition polie / chants arrondis (pas d'arêtes vives).

### Description technique

Ouverture de clé 2	17 mm
Ø bague D <sub>2</sub>	24,5 mm
Ø bague D <sub>1</sub>	21 mm
Ouverture de clé 1	14 mm
Longueur clé	179 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Hauteur de tête h	7,5 mm
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome

Surface	chromé (résistant à l'écaillage)
Coté œil AS-Drive	oui
Forme	oui
Type de produit	Clés