



Clé polygonale double, droite, chromé, Ouverture: 21X24mm



Données de commande

N° commande	617950 21X24
GTIN	4045197463876
Classe d'article	62A

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

HOLEX – Avec corps ovale.

Norme:

DIN 837 B / ISO 3318

Matière(s):

HOLEX – Acier au chrome-vanadium, chromé.

Description technique

Ø bague maximal D_1 max	30,5 mm
Hauteur de bague maximale $h_{1\ max}$	10,8 mm
Ø bague maximal D_2 max	34,7 mm
Ouverture de clé 1	21 mm
Ouverture de clé 2	24 mm
Longueur de clé L	228 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	0 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromées

Attribut des noms de produit	chromé
Type de produit	Clés