



## Clé polygonale demi-lune, Ouverture: 16X18mm



### Données de commande

N° commande	618000 16X18
GTIN	4018754096770
Classe d'article	63A

### Description

**Exécution:**

Clés polygonales forgées par estampage en forme de demi-lune. Ouvertures à tolérances serrées. Corps profilé en double T résistant à la torsion. Avec profil **AS-Drive**.

**Utilisation:**

Spécialement pour travaux sur bloc moteur, par exemple montage de carburateurs, alternateurs, etc. et dans les endroits où vis et écrous sont difficilement accessibles avec des clés polygonales standards.

**Matière(s):**

Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage; finition polie / chants arrondis (pas d'arêtes vives).

### Description technique

Ouverture de clé 1	16 mm
Ø bague D <sub>2</sub>	27,5 mm
Ouverture de clé 2	18 mm
Ø bague D <sub>1</sub>	25,3 mm
Longueur clé	200 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Hauteur de tête h	8,5 mm
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome

Surface	chromé (résistant à l'écaillage)
Coté œil AS-Drive	oui
Forme	oui
Type de produit	Clés