

**Sandaes noir/bleu VD PRO 1000 ESD, S1 NB, Pointure EU: 38****Données de commande**

N° commande	092511 38
GTIN	4044348516867
Classe d'article	09C

**Description****Exécution:**

Chaussures de sécurité de la série **VARIO DYNAMICS® PRO**. Technologie VARIO Multiflex® pour un poids réduit.

- **Tige en microfibres très légères.**
- **Doublure fonctionnelle respirante.**
- **Semelle extérieure TPU Athletic ESD, bleu clair.**
- **Semelle première en cuir véritable.**
- **Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.**
- **Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).**

Sandaes à double fermeture auto-agrippante et structure d'aération sur une grande surface. Avec **amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®**.

**Norme:**

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**Remarque(s):**

Modèle large XB, voir code art. 092512.

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46. Livrables dans les pointures UE 36 – 50.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S1

Matériau coque de protection: Aluminium

Norme: Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191

## Description technique

Matériau coque de protection	Aluminium
Norme	Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
Couleur	noir / bleu
Classe de protection	S1
Pointure UE	38
Série	VD PRO 1000 ESD
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Sandales de sécurité