



Clé polygonale demi-lune, Ouverture: 19X22mm



Données de commande

N° commande	618000 19X22
GTIN	4018754022090
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Clés polygonales forgées par estampage en forme de demi-lune. Ouvertures à tolérances serrées. Corps profilé en double T résistant à la torsion. Avec profil **AS-Drive**.

Utilisation:

Spécialement pour travaux sur bloc moteur, par exemple montage de carburateurs, alternateurs, etc. et dans les endroits où vis et écrous sont difficilement accessibles avec des clés polygonales standards.

Matière(s):

Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage; finition polie / chants arrondis (pas d'arêtes vives).

Description technique

Ø bague D ₂	32 mm
Longueur clé	225 mm
Ouverture de clé 1	19 mm
Ouverture de clé 2	22 mm
Ø bague D ₁	28 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Hauteur de tête h	9 mm
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome

Surface	chromé (résistant à l'écaillage)
Coté œil AS-Drive	oui
Forme	oui
Type de produit	Clés