



Clé polygonale à frapper, droite, Ouverture: 65mm



Données de commande

N° commande	619000 65
GTIN	4018754023257
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Forgées, avec corps profilé court, solide et extrémité à frapper renforcée. Œil extrêmement mince, ouverture à tolérances serrées pour travaux de vissage dans des endroits difficilement accessibles. Aucun blocage de la clé, l'œil étant plus haut que les écrous normalisés. Plus résistantes que n'importe quelle vis.

Matière(s):

Acier au chrome, laqué vert.

Description technique

Hauteur de bague h	45 mm
Ouverture	65 mm
Longueur de clé L	325 mm
Ø bague D	90,5 mm
Norme	DIN 7444
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome Alloy
Surface	laqué vert
Type de produit	Clés

