



Coffret de douilles, carré 3/4 pouce 16 pièces



Données de commande

N° commande	644000
GTIN	4018754080090
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés conducteurs mâles suivant DIN 3120-B 20 avec goupille à ressort; carrés conducteurs femelles suivant DIN 3120-D 20 avec alésage et bouton de déverrouillage.

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

Livraison:

10 douilles – 6 pans: 644500 réf. 22 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 ; 34 ; 36 ; 41 ; 46 ; 50

1 tête coulissante: 645500

1 poignée articulée: 1 pc.

2 rallonges: 645400 200 et 400 mm

1 tête à cliquet: 645000

1 poignée: 646200

Présentation en: coffret en acier

Description technique

Carré d'entraînement	3/4 pouce
Nombre de pièces	16
Profil d'entraînement	Clé à douille 6 pans

Dim. ouvertures de clés	métrique
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	22-50 mm
Emballage	Coffret en acier
Longueur	575 mm
Largeur	220 mm
Hauteur	86 mm
Type de produit	Clé à douilles

Accessoires

Rallonge, 3/4" Longueur totale 200 mm	645400 200
Douille 6 pans, 3/4 pouce Ouverture 27 mm	644500 27
Tête à cliquet 3/4" sans poignée	645000
Douille 6 pans, 3/4 pouce Ouverture 22 mm	644500 22
Douille 6 pans, 3/4 pouce Ouverture 34 mm	644500 34
Tête coulissante sans poignée, 3/4 pouce	645500
Douille 6 pans, 3/4 pouce Ouverture 24 mm	644500 24
Douille 6 pans, 3/4 pouce Ouverture 36 mm	644500 36
Poignée pour 3/4 pouce	646200
Douille 6 pans, 3/4 pouce Ouverture 50 mm	644500 50
Douille 6 pans, 3/4 pouce Ouverture 46 mm	644500 46
Douille 6 pans, 3/4 pouce Ouverture 30 mm	644500 30
Douille 6 pans, 3/4 pouce Ouverture 32 mm	644500 32
Rallonge, 3/4" Longueur totale 400 mm	645400 400
Douille 6 pans, 3/4 pouce Ouverture 41 mm	644500 41