

**Perceuse-visseuse sans fil, recharge sans fil, ID fabricant: GSR1860CW****Données de commande**

N° commande	070247 GSR1860CW
GTIN	3165140867269
Classe d'article	03B

**Description****Exécution:**

Perceuse-visseuse sans fil Bosch

- **Perceuse-visseuse sans fil puissante et compacte avec rotation à droite / gauche.**
- **Longue durée de vie grâce au moteur EC sans balais (sauf 070243).**
- **Avec Electronic Motor Protection (EMP) et Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Eclairage à LED de la zone de travail et indication de l'état de charge de la batterie.**
- **Réglage du couple sur plusieurs niveaux pour un vissage précis.**
- **Réglage électronique de la vitesse de rotation pour un pré-perçage et un vissage précis.**
- **Softgrip.**

**KickBack-Control** avec arrêt automatique en cas de blocage ainsi que couplage de précision unique en son genre et frein moteur. Foret pour métaux Auto-Lock 13 mm. Couple élevé.

Avec  **système de recharge sans fil** : recharge automatique faisant appel à une  **technologie de recharge par induction**  spéciale, préservant la batterie. Postéquipement avec module  **connectivity**  possible.

**Livraison:**

Avec 2x batteries Li-Ion, chargeur, valise de transport, clip ceinture, porte-embouts.

**Remarque(s):**

Batteries de rechange, kits de démarrage et chargeurs adaptés, voir 073851 et suiv. ainsi que 073866 et suiv.

Emballage: Emballage valise (L-Boxx)

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V

Interface: Charge sans fil

Référence fabricant: GSR 18 V-60C

Type de moteur: Moteur sans balais

Tension de la batterie: 18 V

Capacité de la batterie: 2 A·h

Couple max. doux: 31 N·m

Couple max. dur: 60 N·m

## Description technique

Vibrations maximales suivant EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Référence fabricant	GSR 18 V-60C
Poids	1,7 kg
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse	0 - 600 min <sup>-1</sup>
Utilisation type	Heavy Duty
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse	0 - 1900 min <sup>-1</sup>
Emballage	Emballage valise (L-Boxx)
Couple max. dur	60 N·m
Interface	Charge sans fil
Type de moteur	Moteur sans balais
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	38 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Capacité de la batterie	2 A·h
Tension de la batterie	18 V
Couple max. doux	31 N·m

## Accessoires

073851 B18-W

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B18-  
W V

Kit de démarrage "Wireless Charging" Type GAL1830W

073862 GAL1830W