



## Coffret de douilles, carré 3/4 pouce 15 pièces



### Données de commande

N° commande	644100
GTIN	4018754080083
Classe d'article	63A

### Description

#### Exécution:

**Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires** suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés conducteurs mâles suivant DIN 3120-B 20 avec goupille à ressort; carrés conducteurs femelles suivant DIN 3120-D 20 avec alésage et bouton de déverrouillage.

#### Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

#### Livraison:

9 douilles – 6 pans: 644500 réf. 32 ; 34 ; 36 ; 38 ; 41 ; 46 ; 50 ; 55 ; 60

1 tête coulissante: 645500

1 poignée articulée: 1 pc.

2 rallonges: 645400 200 et 400 mm

1 tête à cliquet: 645000

1 poignée: 646200

Présentation en: coffret en acier

### Description technique

Nombre de pièces	15
Profil d'entraînement	Clé à douille 6 pans
Carré d'entraînement	3/4 pouce

Dim. ouvertures de clés	métrique
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	32-60 mm
Emballage	Coffret en acier
Longueur	575 mm
Largeur	220 mm
Hauteur	86 mm
Type de produit	Clé à douilles

## Accessoires

Douille 6 pans, 3/4 pouce Ouverture 32 mm	644500 32
Poignée pour 3/4 pouce	646200
Tête à cliquet 3/4" sans poignée	645000
Douille 6 pans, 3/4 pouce Ouverture 36 mm	644500 36
Douille 6 pans, 3/4 pouce Ouverture 50 mm	644500 50
Tête coulissante sans poignée, 3/4 pouce	645500
Rallonge, 3/4" Longueur totale 200 mm	645400 200
Douille 6 pans, 3/4 pouce Ouverture 60 mm	644500 60
Douille 6 pans, 3/4 pouce Ouverture 46 mm	644500 46
Rallonge, 3/4" Longueur totale 400 mm	645400 400
Douille 6 pans, 3/4 pouce Ouverture 34 mm	644500 34
Douille 6 pans, 3/4 pouce Ouverture 38 mm	644500 38
Douille 6 pans, 3/4 pouce Ouverture 41 mm	644500 41
Douille 6 pans, 3/4 pouce Ouverture 55 mm	644500 55