


Garant GRIDLINE

Panneau perforé en tôle D'un seul côté pour les servantes d'atelier, Hauteur utile: 222mm**Données de commande**

N° commande	914851 222
GTIN	4045197893932
Classe d'article	9GT

Description**Exécution:**

Paire de colonnes de support en tube d'acier 25×25 mm avec panneau perforé en tôle d'acier (□ 9×9 mm au pas de 37 mm), revêtement par poudre argenté.

Panneau perforé d'un seul côté, deuxième côté lisse en tôle d'acier.

Adapté(s) pour:

914520, 914524, 914540, 914550.

Livraison:

Panneau perforé en tôle d'acier avec paire de colonnes de support.

Description technique

Largeur panneau perforé	635 mm
Hauteur panneau perforé	222 mm
Hauteur	222 mm
Série	ToolCar
Domaine d'utilisation	Servante d'atelier
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Type de produit	Panneau perforé

