


Garant GRIDLINE

Panneau perforé en tôle D'un seul côté pour les servantes d'atelier, Hauteur utile: 950mm**Données de commande**

N° commande	914851 950
GTIN	4045197893956
Classe d'article	9GT

Description**Exécution:**

Paire de colonnes de support en tube d'acier 25×25 mm avec panneau perforé en tôle d'acier (□ 9×9 mm au pas de 37 mm), revêtement par poudre argenté.

Panneau perforé d'un seul côté, deuxième côté lisse en tôle d'acier.

Adapté(s) pour:

914520, 914524, 914540, 914550.

Livraison:

Panneau perforé en tôle d'acier avec paire de colonnes de support.

Description technique

Hauteur panneau perforé	950 mm
Largeur panneau perforé	635 mm
Hauteur	950 mm
Série	ToolCar
Domaine d'utilisation	Servante d'atelier

Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Type de produit	Panneau perforé

Accessoires

Lampe à LED pour servante d'atelier Sans colonne de support Type 20	914870 20
---	-----------