


Garant GRIDLINE

Panneau perforé en tôle D'un seul côté pour ToolTruck, Hauteur utile: 950mm**Données de commande**

N° commande	914855 950
GTIN	4045197894014
Classe d'article	9GT

Description**Exécution:**

Paire de colonnes de support en tube d'acier 25×25 mm avec panneau perforé en tôle d'acier (□ 9×9 mm au pas de 37 mm), revêtement par poudre argenté.

Panneau perforé d'un seul côté, deuxième côté lisse en tôle d'acier.

Adapté(s) pour:

914560, 914564, 914568.

Livraison:

Panneau perforé en tôle d'acier avec paire de colonnes de support.

Description technique

Hauteur panneau perforé	950 mm
Largeur panneau perforé	1025 mm
Hauteur	950 mm
Série	ToolTruck
Domaine d'utilisation	Etablis mobiles
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm

Type de produit

Panneau perforé

Accessoires

Lampe à LED pour ToolTruckSans colonne de support Type
20

914872 20