



Bottines à lacets noires/bleues VD PRO 1800 ESD, S2 XB BOA, Pointure UE: 36



Données de commande

N° commande	092545 36
GTIN	4044348550915
Classe d'article	09C

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité de la série **VARIO DYNAMICS® PRO**. Technologie VARIO Multiflex® pour un poids réduit.

- **Tige en microfibres très légères.**
- **Doublure fonctionnelle respirante.**
- **Semelle extérieure TPU Athletic ESD.**
- **Semelle première en cuir véritable.**
- **Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.**
- **Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).**

Bottines à lacets sans coutures. Languette antipoussière. Bordure matelassée.

Avec fermeture rotative BOA®.

Avec **amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®**.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46. Livrables dans les pointures UE 36 – 50.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S2

Matériau coque de protection: Aluminium

Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

Propriété: Fermeture rotative
Propriété: Amortissement Vario®

Description technique

Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Pointure UE	36
Couleur	Noir / bleu
Classe de protection	S2
Matériau coque de protection	Aluminium
Série	VD PRO 1000 ESD
Propriété	Fermeture rotative
Propriété	Amortissement Vario®
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Bottes de sécurité