

**Bottines à lacets noires/bleues VD PRO 1800 ESD, S2 NB BOA, Pointure UE: 47****Données de commande**

N° commande	092544 47
GTIN	4044348550786
Classe d'article	09C

Description**Exécution:**

Chaussures de sécurité de la série **VARIO DYNAMICS® PRO**. Technologie VARIO Multiflex® pour un poids réduit.

- **Tige en microfibres très légères.**
- **Doublure fonctionnelle respirante.**
- **Semelle extérieure TPU Athletic ESD, bleu clair.**
- **Semelle première en cuir véritable.**
- **Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.**
- **Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).**

Chaussures hautes sans coutures. Languette anti-poussière. Bordure matelassée.

Avec **amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®**.

Avec fermeture rotative BOA®.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Remarque(s):

Modèle large XB sous 092545.

En stock dans les pointures UE 39 – 46. À commander dans les pointures UE 36 – 50.

Propriété électrostatique: EGB/ESD

Classe de protection: S2

Matériau coque de protection: Aluminium

Isolation au froid: jusqu'à -20 °C

Norme: Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191

Propriété: Fermeture rotative

Propriété: Amortissement Vario®

Description technique

Couleur	noir / bleu
Matériau coque de protection	Aluminium
Classe de protection	S2
Isolation au froid	jusqu'à -20 °C
Pointure UE	47
Norme	Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
Série	VD PRO 1000 ESD
Propriété	Fermeture rotative
Propriété	Amortissement Vario®
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	EGB/ESD
Type de produit	Bottes de sécurité