

Garant GRIDLINE

**Lampe à LED pour ToolTruck Avec colonnes de support, Type: 20****Données de commande**

N° commande	914873 20
GTIN	4045197893765
Classe d'article	9GT

**Description****Exécution:**

Unité d'éclairage complète avec lampe, câble de raccordement et bras de support à fixer sur les colonnes de support de servantes d'atelier et établis mobiles. Un bras support avec traversée pour faire passer le câble dans les colonnes de support. Technologie à LED sans entretien, avec longue durée de vie. L'ampoule écoénergétique procure une lumière extrêmement homogène, sans reflets et sans scintillement, d'un blanc neutre présentant une température de 4000 K. La lampe intègre des ampoules à LED. Les ampoules de la lampe ne peuvent pas être remplacées.

**Adapté(s) pour:**

914560, 914564, 914568.

**Livraison:**

Lampe à LED avec bloc d'alimentation, avec fiche Wieland pour raccordement à un dérouleur de câble, 2 bras de support.

**Remarque(s):**

Commander également le dérouleur de câble 914890 réf. DE pour le raccordement électrique.

Puissance absorbée: 35 W

Flux lumineux: 2800 lm

Longueur corps de lampe: 1030 mm

Largeur corps de lampe: 123 mm

Hauteur corps de lampe: 33 mm

Porte-à-faux bras de support: 350 mm

## Description technique

Hauteur corps de lampe	33 mm
Flux lumineux	2800 lm
Longueur corps de lampe	1030 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Largeur corps de lampe	123 mm
Puissance absorbée	35 W
Porte-à-faux bras de support	350 mm
Série	ToolTruck
Zone ATEX	aucune
Tension nominale	250 V
Type de fiche, entrée	Système d'emboîtement GST
Type de produit	Plafonnier

## Accessoires

Lampe à LED pour ToolTruck Sans colonne de support Type 20	914872 20
950	914840 950