



Coffret de douilles, carré 3/4 pouce 15 pièces



Données de commande

N° commande	644200
GTIN	4045197609885
Classe d'article	62A

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés conducteurs mâles suivant DIN 3120-B 20 avec goupille à ressort; carrés conducteurs femelles suivant DIN 3120-D 20 avec alésage et bouton de déverrouillage.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

10 douilles 6 pans: 644550 réf. 22 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 ; 34 ; 36 ; 41 ; 46 ; 50

1 poignée avec tête coulissante: 1 pc.

1 joint de cardan: 1 pc.

2 rallonges: 200 et 400 mm

1 cliquet: 1 pc.

Présentation en: coffret en acier

Hauteur: 80 mm

Carré d'entraînement: 3/4 pouce

Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 22-50 mm

Description technique

Nombre de pièces	15
Profil d'entraînement	Clé à douille 6 pans
Carré d'entraînement	3/4 pouce

Dim. ouvertures de clés	métrique
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	22-50 mm
Emballage	Coffret en acier
Longueur	540 mm
Largeur	190 mm
Hauteur	80 mm
Type de produit	Clé à douilles

Accessoires

Douille 6 pans, 3/4 pouce Ouverture 50 mm	644550 50
Douille 6 pans, 3/4 pouce Ouverture 27 mm	644550 27
Douille 6 pans, 3/4 pouce Ouverture 46 mm	644550 46
Douille 6 pans, 3/4 pouce Ouverture 32 mm	644550 32
Douille 6 pans, 3/4 pouce Ouverture 41 mm	644550 41
Douille 6 pans, 3/4 pouce Ouverture 24 mm	644550 24
Douille 6 pans, 3/4 pouce Ouverture 34 mm	644550 34
Douille 6 pans, 3/4 pouce Ouverture 36 mm	644550 36
Douille 6 pans, 3/4 pouce Ouverture 22 mm	644550 22
Douille 6 pans, 3/4 pouce Ouverture 30 mm	644550 30