



Douille 12 pans, 3/4 pouce, Ouverture: 1.1/16pouce



Données de commande

N° commande	644600 1.1/16
GTIN	4018754009350
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Ouvertures à tolérances serrées. Carré conducteur femelle suivant DIN 3120-D 20 avec alésage et bouton de déverrouillage.

Norme:

DIN 3120-D 20

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

Description technique

Longueur	54 mm
Ouverture	1.1/16 pouce
Ø côté réception	38,5 mm
Carré d'entraînement	3/4 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Matériau	Acier au chrome
Surface	chromé sur nickel

Type de produit

Douille