

**HOLEX****Douille 6 pans, 3/4 pouce, Ouverture: 24mm****Données de commande**

N° commande	644550 24
GTIN	4045197560995
Classe d'article	62A

**Description****Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Ouvertures à tolérances serrées. Carré conducteur femelle suivant DIN 3120-D 20 avec alésage et bouton de déverrouillage.

**Norme:****DIN 3124-S****Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

**Description technique**

Longueur	51 mm
Ouverture	24 mm
Ø côté réception	34,2 mm
Carré d'entraînement	3/4 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Type de produit	Douille

