

**Douille 12 pans, 3/4 pouce, Ouverture: 1.5/16pouce****Données de commande**

N° commande	644600 1.5/16
GTIN	4018754009398
Classe d'article	63A

**Description****Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Ouvertures à tolérances serrées. Carré conducteur femelle suivant DIN 3120-D 20 avec alésage et bouton de déverrouillage.

**Norme:**

**DIN 3120-D 20**

**Matière(s):**

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

**Description technique**

Ouverture	1.5/16 pouce
Ø côté réception	46,5 mm
Longueur	59 mm
Carré d'entraînement	3/4 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Matériau	Acier au chrome
Surface	chromé sur nickel

Type de produit

Douille