



## Clé à tuyauter, Ouverture: 17X19mm



### Données de commande

N° commande	619200 17X19
GTIN	4018754021956
Classe d'article	63A

### Description

**Exécution:**

Forgées. Avec œil renforcé. Pour cette raison, particulièrement robustes. Ouvertures à tolérances serrées. Têtes courbées à 10°.

Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force, particulièrement maniables et légères. Jusqu'à la dimension 12×14 mm avec œil hexagonal – à partir de 14×17 mm, avec profil 12 pans.

**Norme:**

**DIN 3118 / ISO 3318**

**Matière(s):**

Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

### Description technique

Hauteur de bague maximale $h_{1\ max}$	12 mm
Longueur de clé L	220 mm
Hauteur de bague maximale $h_{2\ max}$	13 mm
Ø bague maximal $D_1\ max$	30 mm
Ouverture de clé 2	19 mm
Ouverture de clé 1	17 mm
Ø bague maximal $D_2\ max$	33 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Norme	DIN 3118 / ISO 3318
Position de l'œil	10 degré

Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome
Surface	chromé (résistant à l'écaillage)
Œil ouvert	oui
Type de produit	Clés