



Bottines à lacets noires/bleues SST 7300, S2 NB, Pointure UE: 41



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 092655 41 |
| GTIN | 4044348517222 |
| Classe d'article | 09C |

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité SST avec **amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®**, technologie VARIO Multiflex® et **semelle SST (STEITZ SURE STEP®)** pour sols huileux ou gras.

- **Tige en nubuck souple.**
- **Doublure fonctionnelle respirante.**
- **Languette fermée.**
- **Semelle extérieure Perbunan Sure Step (SST), gris-bleu.**
- **Embout de protection renforcé.**
- **Semelle première en cuir véritable.**
- **Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.**

Norme:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Remarque(s):

En stock dans les pointures UE 39 – 46, à commander dans les pointures UE 36 – 47.

Exécution large XB sous 092656.

Classe de protection: S2

Matériau coque de protection: Aluminium

Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure): Supérieur à 200°C °C

Norme: Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191

Description technique

| | |
|--|--|
| Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure) | Supérieur à 200°C °C |
| Classe de protection | S2 |
| Pointure UE | 41 |
| Matériau coque de protection | Aluminium |
| Norme | Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191 |
| Série | SST 7000 ESD |
| Sexe | Homme |
| Type de produit | Bottes de sécurité |