



Bottines à lacets noires/bleues SST 7300 ESD, S2 XB, Pointure UE: 43



Données de commande

N° commande	092656 43
GTIN	4044348517420
Classe d'article	09C

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité VARIO FLEX PRO à technologie **VARIO Multiflex®** et **semelle SST (STEITZ SURE STEP®)** pour sols huileux ou gras.

- **Empeigne en nubuck souple.**
- **Intérieur fonctionnel respirant.**
- **Languette fermée.**
- **Semelle extérieure Perbunan Sure Step (SST), bleue-grise.**
- **Embout de protection renforcé.**
- **Semelle première en cuir véritable.**
- **Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.**
- **Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).**

Norme:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 36 – 47.

Isolation électrique: ZED/ESD

Classe de protection: EN ISO 20345 - S2

Matériau coque de protection: Aluminium

Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure): Plus de 200 °C

Norme: DGUV 191

Description technique

Pointure UE	43
Classe de protection	S2
Matériau coque de protection	Aluminium
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure)	Plus de 200 °C °C
Série	SST 7000 ESD
Sexe	Homme
Isolation électrique	ZED/ESD
Type de produit	Bottes de sécurité