

**Bottines à lacets noires/bleues SST 7300, S2 NB, Pointure UE: 47****Données de commande**

N° commande	092655 47
GTIN	4044348517284
Classe d'article	09C

**Description****Exécution:**

Chaussures de sécurité SST avec **amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®**, technologie VARIO Multiflex® et **semelle SST (STEITZ SURE STEP®)** pour sols huileux ou gras.

- **Tige en nubuck souple.**
- **Doublure fonctionnelle respirante.**
- **Languette fermée.**
- **Semelle extérieure Perbunan Sure Step (SST), gris-bleu.**
- **Embout de protection renforcé.**
- **Semelle première en cuir véritable.**
- **Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.**

**Norme:**

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

**Remarque(s):**

En stock dans les pointures UE 39 – 46, à commander dans les pointures UE 36 – 47.

Exécution large XB sous 092656.

Classe de protection: S2

Matériau coque de protection: Aluminium

Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure): Supérieur à 200°C °C

Norme: Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191

## Description technique

Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure)	Supérieur à 200°C °C
Norme	Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
Pointure UE	47
Matériau coque de protection	Aluminium
Classe de protection	S2
Série	SST 7000 ESD
Sexe	Homme
Type de produit	Bottes de sécurité