



## Clé polygonale double, droite, pour vis Torx®, Profil Torx®: E10XE12



### Données de commande

N° commande	619400 E10XE12
GTIN	4018754022359
Classe d'article	63A

### Description

#### Exécution:

Forgées, forme droite. Têtes plates et œils minces pour endroits difficilement accessibles. Corps profilé en double T.

#### Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel.

Longueur de clé L: 149,5 mm

Ø bague maximal  $D_1$  max: 13,7 mm

Ø bague maximal  $D_2$  max: 15,7 mm

Hauteur de bague maximale  $h_{1\text{ max}}$ : 6,5 mm

Hauteur de bague maximale  $h_{2\text{ max}}$ : 7,5 mm

### Description technique

Profil Torx® 2	E12
Ø bague maximal $D_1$ max	13,7 mm
Hauteur de bague maximale $h_{2\text{ max}}$	7,5 mm
Longueur de clé L	149,5 mm
Ø bague maximal $D_2$ max	15,7 mm
Hauteur de bague maximale $h_{1\text{ max}}$	6,5 mm
Profil Torx® 1	E10
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome
Type de produit	Clés

