



## Douille 6 pans longue, 3/4 pouce, Ouverture: 32mm



### Données de commande

N° commande	644700 32
GTIN	4018754008964
Classe d'article	63A

### Description

**Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Ouvertures à tolérances serrées. Carré conducteur femelle suivant DIN 3120-D 20 avec alésage et bouton de déverrouillage.

**Norme:**

**DIN 3124-L**

**Matière(s):**

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

### Description technique

Longueur	90 mm
Ouverture	32 mm
Ø côté réception	44,5 mm
Carré d'entraînement	3/4 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Type de produit	Douille

