



## Clé à tuyauter, Ouverture: 14X17mm



### Données de commande

N° commande	619705 14X17
GTIN	4045197673381
Classe d'article	62A

### Description

#### Exécution:

Forgées. Avec œil renforcé. Pour cette raison, particulièrement robustes. Ouvertures à tolérances serrées. Têtes courbées à 10°.

Avec corps ovale, antidérapant, très robuste. Jusqu'à la dimension 12×14 mm avec œil hexagonal – à partir de 14×17 mm, avec profil 12 pans.

#### Norme:

**DIN 3118 / ISO 3318**

#### Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

### Description technique

Longueur de clé L	195 mm
Ouverture de clé 1	14 mm
Ø bague maximal $D_1$ max	27,4 mm
Hauteur de bague maximale $h_{2\ max}$	12,5 mm
Ø bague maximal $D_2$ max	31,4 mm
Ouverture de clé 2	17 mm
Hauteur de bague maximale $h_{1\ max}$	11 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Norme	DIN 3118 / ISO 3318
Position de l'œil	10 degré

Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé
Type de produit	Clés